

Datablad

Art. Nr. 96.031.6151.4

Apparatstik RST20I3S B1 M03 L BR0

 RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering:
 M16


Art. Nr.	96.031.6151.4
EAN	4015573950764
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser
Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	50 V / 120 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------

Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,202 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	71,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

1	2	3	4	5	6	A																														
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./Æ markierte Dimensionen sind extra wichtig für Lieferzustand</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./Æ gekennzeichnete Maße sind nur für Lieferzustand gültig</p>			<p>Auslieferungszustand delivery status</p>			<p>Kopiergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere schriftliche Genehmigung ist prohibited.</p>																														
<p>Öffnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>																																	
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">96.031.6151.4</td> <td style="width:40%;">RST2013S B1 M03 L BR01</td> <td style="width:40%;">signalbraun /signalbrown</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>		96.031.6151.4	RST2013S B1 M03 L BR01	signalbraun /signalbrown	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p style="text-align: right;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>																									
96.031.6151.4	RST2013S B1 M03 L BR01	signalbraun /signalbrown																																		
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																		
			<p style="font-size: x-small;">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																															
			<p style="font-size: x-small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																															
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%;">2015</td> <td style="width:10%;">Tag/Date</td> <td style="width:10%;">Name</td> <td style="width:10%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%;">Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>22.07.</td> <td>HoffmannT</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; font-size: large;">96.031.6151.4 13K</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Maßstab/Scale</td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1:1</td> <td>Vorgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>				Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index				gezeichnet drawn	22.07.	HoffmannT	96.031.6151.4 13K				Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-				1:1	Vorgepr. Stand. check	-	-		<p style="font-size: x-small;">Maße in mm/Dimensions are in mm</p>	
		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																													
			gezeichnet drawn	22.07.	HoffmannT	96.031.6151.4 13K																														
		Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-																															
		1:1	Vorgepr. Stand. check	-	-																															
			<p style="font-size: x-small;">Vol. mm³ Offl./Surf. mm²</p>		<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>																															
			<p style="font-size: x-small;">Type</p>		<p style="font-size: x-small;">Benennung/Title</p>																															
			<p>wieland www.wieland-electric.com</p>		<p style="font-size: large;">BUCHSENTE IL female connector</p>																															
			<p style="font-size: x-small;">Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>																																	
			<p style="font-size: x-small;">Änderung/Revision</p>																																	