


MONTAGEANLEITUNG

Vorkonfektioniertes Geräteeinbausystem


einfach GES 1..., zweifach GES 2..., dreifach GES 3...,

Leerdosen einfach GESL 1, zweifach GESL 2, dreifach GESL 3

- 1 -



GES 2 ...




GESL 2 ...


Verarbeitungstemperatur > +5° C.

Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen **GDM...** in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm.


1.




2.



3.



4.



MONTAGEANLEITUNG

Vorkonfektioniertes Geräteeinbausystem

einfach GES 1..., zweifach GES 2..., dreifach GES 3...,

Leerdosen einfach GESL 1, zweifach GESL 2, dreifach GESL 3

- 2 -

