

















UMJ45 2x8(4) ISDN So UP

Montageanweisung / Assembly Instruction

<p>1 Lieferumfang / Scope of delivery ID 2x8(4) LSA-Plus</p> 	<p>2 Sortiment Durchgangsdosen Assortment Feedthrough Outlets</p> <p>ID 2x8(4) LSA-Plus UP J00020A0412 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP J00020A0413 alpinweiß/alpine white UP/50 J00020A0404 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP/50 J00020A0405 alpinweiß/alpine white UP/0 J00020A0410 ohne Zentralplatte/without face plate*</p> <p>ID 2x8(4) Schraubanschluss/screw termination UP/50 J00020A0423 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP/50 J00020A0424 alpinweiß/alpine white UP/0 J00020A0433 ohne Zentralplatte/without face plate*</p> <p>* für Zentralplatten - Fremdfabrikate (Bild 20) Schraube aus Gehäuseoberteil der UP/0-Bauform verwenden / for face plates (figure 20) use screw from housing upper part</p>	<p>3 Lieferumfang / Scope of delivery ID 2x8(4) Schraubanschluss/screw termination</p> 
<p>4 Lieferumfang / Scope of delivery IA 2x8(4) LSA-Plus</p> 	<p>5 Sortiment Abschlussdosen Assortment Termination Outlets</p> <p>ID 2x8(4) LSA-Plus UP J00020A0414 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP J00020A0415 alpinweiß/alpine white UP/50 J00020A0406 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP/50 J00020A0407 alpinweiß/alpine white UP/0 J00020A0438 ohne Zentralplatte/without face plate*</p> <p>ID 2x8(4) Schraubanschluss/screw termination UP/50 J00020A0425 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP/50 J00020A0426 alpinweiß/alpine white UP/0 J00020A0434 ohne Zentralplatte/without face plate*</p> <p>* für Zentralplatten - Fremdfabrikate (Bild 20) Schraube aus Gehäuseoberteil der UP/0-Bauform verwenden / for face plates (figure 20) use screw from housing upper part</p>	<p>6 Lieferumfang / Scope of delivery IA 2x8(4) Schraubanschluss/screw termination</p> 
<p>7 Sortiment mit Krallen Assortment with claws</p> <p>Durchgangsdosen / Feedthrough outlets ID 2x8(4) LSA UP J00020A0402 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP J00020A0403 alpinweiß/alpine white ID 2x8(4) Schraubanschluss/screw termination UP J00020A0427 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP J00020A0428 alpinweiß/alpine white</p> <p>Abschlussdosen / Termination outlets IA 2x8(4) LSA UP J00020A0408 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP J00020A0409 alpinweiß/alpine white IA 2x8(4) Schraubanschluss/screw termination UP J00020A0429 perlweiß/pearl white RAL 1013 UP J00020A0430 alpinweiß/alpine white</p>	<p>8</p>  <p>Spreizkrallen im Gehäuseoberteil vormontiert Claws preassembled in housing upper part</p>	<p>9</p>  <p>min. 85 mm</p>
<p>10</p> 	<p>11</p>  <p>Adernpaare mit Hilfe der flexiblen Vorsortierung fixieren/Fix pairs using the flexible presort part</p>	<p>12</p> 

UMJ45 2x8(4) ISDN So UP

Montageanweisung / Assembly Instruction



24

4	a1	1a	rt	Paar / Pair 1
5	b1	1b	sw	
3	a2	2a	ws	Paar / Pair 2
6	b2	2b	ge	

Drahtfarben bei Kabel J-Y (ST) Y2x2x0,6Lg
Wire colours of cable

Klemmenbezeichnung
Terminal designation

So-Bezeichnung der Leitung
So-designation of wires

Kontakt-Nr. RJ45-Buchse
Contact No RJ45 jack