

# UMJ45 8/8 AP Cat.5e, UMJ45 8 AP Cat.5e

Montageanweisung / Assembly Instruction



**1** Lieferumfang / Scope of delivery  
8/8

J00023A0175 perlweiß / pearl white  
J00023A0176 alpinweiß / alpine white

**2** Lieferumfang / Scope of delivery  
8

J00023A0173 perlweiß / pearl white  
J00023A0174 alpinweiß / alpine white

**3**

Leiterplatte lösen  
Release PCB

**4**

Port 1      Port 2

Anschluss / Connection		Anwendung / Application					
A	B	RJ45 PIN Nr./No	10BT/100BT	Gigabit Ethernet	TokenRing ISDN/So	TP-PMD/ATM	Upo/TEL
W - G	W - O	1	•	•		•	
G	O	2	•	•		•	
W - O	W - G	3	•	•	•		
BL	BL	4					•
W - BL	W - BL	5			•		•
O	G	6	•	•	•		
W - BR	W - BR	7			•		
BR	BR	8			•		•

**Abnahmemessung / Measuring point:**  
Permanent Link ClassD / Channel ClassD  
Messvorschriften siehe / Measuring specifications see :  
[www.telegaertner.com](http://www.telegaertner.com)

Port 1      Port 2

**5**

60 mm  
48 mm

**6**

min. 90 mm

Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen  
Do not untwist the pairs

**7**

Adernpaare vorsortieren / Presort pairs

Kabelzuführung in 4x90°  
Schritten möglich  
Can be wired up in four  
90° steps

**8** LSA-Plus Werkzeug  
LSA Plus tool  
N01002A0001

**9**

**10**

Drehmoment / Torque max. 5Ncm  
Philips Kreuzschlitz Größe 1  
Philips Screw Size 1

Optional  
Staubschutzklappen / Shutter  
B00002A0014 alpinweiß  
alpine white  
B00002A0015 perlweiß  
pearl white