



Spectral[®]

Montageanleitung

mounting instruction Notice de montage
Instrukcja montażu Instrucciones de montaje

DOME-P...




RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com




- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB) Only the manufacturer, an instructed service technician or another equally qualified person is allowed to replace the light source of this luminaire.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL) Wymiany źródła światła oprawy oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent lub uprawniony pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.




Spectral

 AC 230-240 V
 50-60 Hz




A

SPG0630010
DOME-P-K1
6000-840 MPS-DA



2x ZSPT2Z 120



B


SPG0630015
DOME-P-K1
6000-840 MPS-DA-SEN



1x

C

SPG0630011
DOME-P-K2
12000-840 MPS-DA




D

SPG0630016
DOME-P-K2
12000-840 MPS-DA-SEN




2x ZSPT2Z




A



B



C

D






ridi
ZSPT2Z
 Montageanleitung

ridi Leuchten GmbH
 Hauptstrasse 91-93
 D-72471 Jägersgrün
 Tel: 0717787250
 Fax: 0717787240
 eMail: ridi@ridi.de
 internet: www.ridi.de


000 828 6



| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|----|-------------|---------|----|--|
| | mm ² | A | | Ø | A | |
| | 0,5-1,0 | 9 | | 0,8-1,2 | 9 | |
| 0,5-2,5mm ² | 1,5-2,5 | 12 | max. Ø1,8mm | 1,3-1,8 | 12 | |



B











RIDI
ZSPT2Z
 Montageanleitung

RIDI Leuchten GmbH
 Hauptstrasse 31-33
 D-72471 Lorchingen
 Tel.: 07147/9732-0
 Fax.: 07147/9732-46
 eMail: info@ridi.de
 Internet: www.ridi.de


000 8296

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|----|-------------|---------|----|
| | mm ² | A | | Ø | A |
| sol. | 0,5-1,0 | 9 | | 0,8-1,2 | 9 |
| 0,5-2,5mm ² | 1,5-2,5 | 12 | max. ø1,8mm | 1,3-1,8 | 12 |









| | | | | | | |
|--|------------------------|---------|----|-------------|---------|----|
| | mm ² | A | | Ø | A | |
| | sol. | 0,5-1,0 | | 9 | 0,8-1,2 | |
| | 0,5-2,5mm ² | 1,5-2,5 | 12 | max. Ø1,8mm | 1,3-1,8 | 12 |







D



1



| | | | | | |
|------------------------|-----------------|----|-------------|---------|----|
| | mm ² | A | | Ø | A |
| sol. | 0,5-1,0 | 9 | | 0,8-1,2 | 9 |
| 0,5-2,5mm ² | 1,5-2,5 | 12 | max. ø1,8mm | 1,3-1,8 | 12 |




B

D

SPG0630015
DOME-P-K1
6000-840 MPS-DA-SEN



SPG0630016
DOME-P-K2
12000-840 MPS-DA-SEN





SPG0630015
DOME-P-K1
6000-840 MPS-DA-SEN



SPG0630016
DOME-P-K2
12000-840 MPS-DA-SEN

