

Audio-Set Siedle Vario
SET VAB 850-3 W

210010036-00



Produktbeschreibung

Audio-Set Siedle Vario in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Türöffnen. Türstation zur Unterputzmontage, in Farbe Weiß.

Anzahl Ruftasten: 3

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Vario (BTLM 650-..., BTM 650-03)
- 3 Audio-Innenstationen Siedle Basic (AIB 150-...)
- Set-Netzgerät (SNG 850-...)

Leistungsmerkmale SNG 850-0

- 10 Bus-Adressen für die Versorgung der Bus-Teilnehmer
- integrierter Türöffner- und Lichtkontakt
- Programmierung: manuell, Plug+Play oder PC-Software

Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Teilungseinheit (TE):	9
Umgebungstemperatur:	Türstation -20 °C bis +55 °C, Verteilung 0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	Türstation 131 x 231 x 24, Innenstation 79 x 133 x 23

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
SET VAB 850-3 W	Audio-Set Siedle Vario	Weiß	A 210010036-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
DSC 602-0	Diebstahlschutz-Controller	Schwarz	A	200017248-00
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00
ZDS 601-0	Zubehör-Diebstahlschutz	Schwarz	B	200015804-00

Ersatzteile



Audio-Set Siedle Vario
SET VAB 850-3 W

210010036

Seite 2

Artikel-Bezeichnung

AIB 150-...

GA 612-...

MR 611-...

Vario 611

Artikelbeschreibung

Anschlussklemme

Montageset Gehäuse-Aufputz

Schlüssel für Montagerahmen

Dichtrahmen Module

Farbe/Material

Blau

Sonstiges

Sonstiges

Grau

KG

E

E

E

E

Artikel-Nr.

200049391-00

200029981-00

210007513-00

210007484-00

Audio-Set Siedle Vario
SET VAB 850-3 W

210010036

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Audio-Set Siedle Vario
SET VAB 850-3 W

210010036

Seite 4

Weitere Dokumente

AIB 150-01 Audio-Innenstation Siedle Basic	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
Audio-Set Siedle Vario/Video-Set Siedle Vario	Produktinformation	2,7 MB	herunterladen
Vario 611 Montageanleitung	Produktinformation	723 kB	herunterladen
AIB 150-01 Audio-Innenstation Siedle Basic	Bedienungsanleitung	790 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	140 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen